

Verwendung als genagelter Beschlag:

Aufgrund des geringen Beschlagsgewichtes können besonders schlanke Nägel vom Typ 'E-Slim' verwendet werden. Die Nagelgesenke sind für diesen Nageltyp optimiert.

Die Schutzmembrane in den Nagelgesenken lässt sich leicht mit einem Nagel durchstoßen.

Empfohlene Nagelgrößen

Nageltyp	Nagellänge (mm)	Beschlagsbreite von (mm)	Beschlagsbreite bis (mm)
M40	40	75	100
E2 slim	45,5	105	120
E3 slim	47	120	135
E4 slim	50,5	135	145
E5 slim	54	145	155
E6 slim	57	155	165

Selbstverständlich können auch andere Nageltypen und -größen verwendet werden.

Bei Verwendung größerer Nägel als der empfohlenen können die Nagelköpfe über den Beschlag vorstehen.

Dies erhöht die Rutschgefahr!

Verwendung als geklebter Beschlag:

blueline® Beschläge lassen sich optimal mit unseren Wolf Busch® Klebekrägen verarbeiten.

Klebeanleitung (PDF):



Verwendung mit Aufzügen:

Bei drehender oder schiebender Fußung oder starker reiterlicher Belastung ist die zusätzliche Verwendung der blueline® Anschweißaufzüge zu empfehlen.

Hinweise zu Verarbeitung und Sicherheit:

Hufbearbeitung und Beschlag / Bekleb nur durch geschultes Fachpersonal!

Bitte beachten Sie die Vorschriften zur sicheren Handhabung von Maschinen und Handwerkzeugen.

Persönliche Sicherheitsausrüstung (PSA) beim Schleifen und Schweißen von TPU:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken oder rauchen. Nach der Arbeit Hände und unbedeckte Haut waschen.

Atemschutz: Bei Bildung von Dämpfen/Stäuben sowie bei ungenügender Entlüftung Atemschutz (Klasse P3) tragen.

Handschutz: Beim Umgang mit heißer Schmelze Hitzeschutzhandschuhe (z.B. aus Leder) tragen (nach EN 407).

Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz tragen (nach EN 166).

Anwendungsbeispiel

Kombination aus Bekleb und Beschlag bei halheng-halbweitem Huf:



Für Ihre Fragen und weitere Informationen zu diesen oder unseren anderen Produkten stehen wir Ihnen gerne per Telefon, Fax oder email zur Verfügung!



Wolf Busch – Der Huf
Ruppertsdorf 1B, D-91604 Flachslanden
Tel.: 09828 911 9684, Fax: 09828 911 8685
email: info@der-huf.de, web: www.der-huf.de

Direkt zum Beschlag:



blueline® evo!

Kombi-Hufbeschlag



...der extra Leichte!

powered by

 **Wolf Busch®**
...the fine art of shoeing

Elastischer Mantel, harter Kern:

Optimale Dämpfungseigenschaften am Huf und Stabilität für die Hornkapsel.
So ist der Beschlag auch für Hufe mit bspw. schwachen Trachten sehr gut geeignet.

Physiologische Zehenrichtung mit Zusatzprofilen für mehr Grip.

Besonders trittsicher durch 3D-Struktur:

Die durchgängige Gitterstruktur sorgt dauerhaft für sicheren Halt auf dem Untergrund.

Maximale Haltbarkeit und Abriebfestigkeit durch 3D-Druck und spezielle Nachbehandlung.

Runde Innenkontur gegen Aufstollen von Matsch und Schnee.




Berundete Aussenkontur für hohe Bewegungsfreiheit.

3 Ausführungen, Sohlenfläche wahlweise mit Schutzlippe oder Gitterplatte.

Zwei Materialien, ein Verbund:

Mantel und Kern sind fest miteinander verbunden. Keine Ablösung des Mantelmaterials bei Freilegung des Kerns, bspw. durch Zurichtung des Beschlages oder erhöhten Abrieb.

Beide Materialien sind mit unseren Klebekrägen und Anschweißaufzügen verschweißbar.



Nagelgesenke mit Schutzmembrane optimiert für Nägel des Typs E-Slim. Perfekte radiale Positionierung durch Ausführung als Langloch.

Spezielles Traktionsprofil für erhöhte Rutsicherheit.

Großzügige Strahlunterstützung durch herzförmigen Steg.

Abmessungen Vorderhufbeschlag				Abmessungen Abrollbeschlag				Abmessungen Hinterhufbeschlag			
Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)		Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)		Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	
/	/	/		/	/	/		75	83,2	12	
80	85,8	12		80	81,9	12		80	88,8	12	
85	91,2	12		85	87	12		85	94,3	12	
90	96,5	12		90	92,1	12		90	99,9	12	
95	102	12		95	97,2	12		95	105,4	12	
100	107,2	12		100	102,3	12		100	111	12	
105	112,6	13,5		105	107,4	13,5		105	116,5	13,5	
110	118	13,5		110	112,6	13,5		110	122	13,5	
115	123,3	13,5		115	117,7	13,5		115	127,6	13,5	
120	128,7	14		120	122,8	14		120	133,2	14	
125	134	14		125	127,9	14		125	138,7	14	
130	139,4	14		130	133	14		130	144,3	14	
135	144,8	15		135	138,1	15		135	149,8	15	
140	150,1	15		140	143,3	15		140	155,3	15	
145	155,5	15		145	148,4	15		145	160,9	15	
150	160,9	15		150	153,5	15		150	166,5	15	
155	166,2	15		155	158,69	15		155	172	15	
160	171,6	15		160	163,7	15		160	177,6	15	
165	177	15,5		165	168,8	15		/	/	/	